



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Az eW Flex Micro kisméretű, külön-külön szabályozható, fehér fényű pontokból álló sokoldalúan használható LED füzér. A rugalmas kialakítás dinamikus fehér fény kialakítását teszi lehetővé szinte bármilyen belső vagy külső felületen, például falon, mennyezeten, padlón. Keskeny helyeken rejtett világításra is használható.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]
A fényforrás színe	Semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Az optika típusa	WB [Szélesen sugárzó]
Optika/lencse típusa	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	-
UL jelölés	UL and cUL mark
A termék újrahasznosíthatósága	100%
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem
Technikai adatok	
Tengely menti fényerősség (candela)	10,5

Fénysűrűség fénypontonként	27,8
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Az optika anyaga	Polycarbonate
Szín	WH
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK09 [10 J]

eW Flex Micro


FCC jel	FCC Class A
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	25 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	90000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	61000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	38000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	38000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	27000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	27000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 to +50 °C
Termékadatok	
Teljes termék kód	871829163925199
A termék megrendelési neve	BGC482 50 4000K CLDM12 WH
EAN/UPC - termék	8718291639251
Rendelési kód	500-000011-28
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	912400130472
Net Weight (Piece)	0,675 kg
Katalógusszám	500-000011-28
A katalógusszám leírása	eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66 IK 09

Méretezett rajza



BGC482 50 4000K CLDM12 WH



BGC482 50 4000K CLDM12 WH

