



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro to uniwersalny system punktowego oświetlenia iluminacyjnego oparty na indywidualnie sterowanych białych diodach LED. Trwała, elastyczna konstrukcja umożliwia instalację dynamicznych punktów światła białego na niemal dowolnej powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, takiej jak ściany, sufity, podłogi i trójwymiarowe obiekty. Oprawy eW Flex Micro mogą również służyć do oświetlania wnęk i sztyldów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	50 [50 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-MD [LED Multi-die]
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	WB [szeroki rozsył]
Typ pokrywy optycznej/soczewki	CLDM12 [przezroczysta kopułka 30 cm odstępu]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie UL	UL/cUL
Możliwość poddania produktu recyklingowi	100%
Zgodność z normą UE RoHS	Nie

Dane techniczne oświetlenia	
Światłość na osi wyrażona w kandelach	10,5
Luminacja na węzeł	27,8
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał optyki	PC
Kolor	BK

eW Flex Micro

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK09 [IK09]
Oznaczenie FCC	FCC Class A

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	25 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	90000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	61000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	38000


Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	38000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	27000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	27000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-30 to +50 °C


Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829163926899
Nazwa produktu na zamówieniu	BGC482 50 4000K CLDM12 BK
EAN/UPC - Produkt	8718291639268
Kod zamówienia	500-000011-29
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	912400130473
Net Weight (Piece)	0,983 kg
Numer katalogowy	500-000011-29
Catalog Number Description	eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Rysunki techniczne



BGC482 50 4000K CLDM12 BK



BGC482 50 4000K CLDM12 BK

