



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro är ett mångsidigt band med små, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Micro kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Antal ljuskällor	50 [50 st]	Inspänning	24 V
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]		
Ljuskällans färg	Neutralvit	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	Ja
Driftdon ingår	Ja		
Optiktyp	WB [bredstrålande optik]	Mekanik och armaturhus	
Optikavskärmning/optiktyp	CLDM12 [Klar kupol 12 tum separerade]	Armaturhusets material	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Material i optiken	Polykarbonat
ENEC-märkning	-	Färg	Svart
UL-märkning	UL och cUL märkt		
Möjligheter att återvinna produkten	100%	Användning och godkännande	
EU RoHS-kompatibel	Nej	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
		Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
		FCC-märkning	FCC Class A
		Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
		Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Ljusteknik			
På-axelstyrka i candel	10,5		
Luminans per nod	27,8		


eW Flex Micro

Initial ineffekt	25 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	90000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	61000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	38000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	38000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	27000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-30 to +50 °C


Produktdata	
Fullständig produktkod	871829163926899
Beställningsproduktnamn	BGC482 50 4000K CLDM12 BK
EAN/UPC – Produkt	8718291639268
Beställningsnummer	500-000011-29
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	912400130473
Net Weight (Piece)	0,983 kg
Katalognummer	500-000011-29
Beskrivning av katalognummer	eW Flex Micro, 4000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66 IK 09

Måttskiss



BGC482 50 4000K CLDM12 BK



BGC482 50 4000K CLDM12 BK

