



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro er en allsidig serie av små, individuelt styrte hvite LED-noder. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Micro kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Driver inkludert	Ja
Optikktype	WB [bredstrålende]
Optisk deksel-/linsetype	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-
UL-merke	UL and cUL mark
Produktgjenvinning	100%
I samsvar med EU RoHS	Nei
Teknisk belysning	
Intensitet på akse i candela	3,7

Belysningsstyrke per node	18,2
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	24 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK09 [10 J]

eW Flex Micro

FCC-merke	FCC Class A
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	25 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	90000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	61000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	38000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	38000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom -30 to +50 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829163927599
Produktnavn for bestilling	BGC482 50 4000K TSDM12 WH
EAN/UPC – produkt	8718291639275
Bestillingskode	500-000011-30
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	912400130474
Net Weight (Piece)	0,992 kg
Katalognummer	500-000011-30
Katalognummerbeskrivelse	eW Flex Micro, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Målskisse



BGC482 50 4000K TSDM12 WH

