



# eW Flex Micro

## eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro — это световая гирлянда, состоящая из небольших индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы и объемные скульптуры. С помощью eW Flex Micro также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

### Данные о продукции

| Общая информация                                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Количество источников света                                   | 50 [ 50 pcs]                               |
| Код лампового семейства                                       | LED-MD [ LED Multi-die]                    |
| Цвет источника света                                          | Нейтрально белый                           |
| Сменный источник света                                        | No                                         |
| Драйвер в комплекте                                           | Yes                                        |
| Тип оптики                                                    | WB [ Wide beam]                            |
| Тип оптического плафона/линзы                                 | TSDM4 [ Transparent dome 4 inch separated] |
| Маркировка CE                                                 | CE mark                                    |
| Метка ENEC                                                    | -                                          |
| Метка UL                                                      | UL and cUL mark                            |
| Возможность переработки продукта для вторичного использования | 100%                                       |
| Соответствие стандарту EU RoHS                                | Нет                                        |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Входное напряжение                              | 24 V                                              |
| Системы управления и регулировка яркости света  |                                                   |
| Возможность изменения яркости света             | Yes                                               |
| Механические компоненты и корпус                |                                                   |
| Материал корпуса                                | Поликарбонат                                      |
| Оптический материал                             | Polycarbonate                                     |
| Цвет                                            | White                                             |
| Соответствие требованиям и область применения   |                                                   |
| Код защиты от проникновения                     | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий  | IK09 [ 10 J]                                      |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК)      |        |
| Нач. корр. цветовая температура                           | 6500 K |
| Начальная входная мощность                                | 25 W   |
| Производительность со временем (соответствие МЭК)         |        |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C | 60000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C  | 100000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C | 60000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C  | 90000  |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C | 60000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C  | 61000  |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C | 60000  |
| Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C  | 38000  |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C | 38000  |


|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C  | 27000 |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C | 27000 |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Условия эксплуатации                  |               |
| Диапазон температуры окружающей среды | -30 to +50 °C |

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данные об изделии                     |                                                                                          |
| Полный код продукта                   | 871829163939899                                                                          |
| Название продукта для заказа          | BGC482 50 6500K TSDM4 WH                                                                 |
| EAN/UPC — продукт                     | 8718291639398                                                                            |
| Код заказа                            | 500-000011-42                                                                            |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                                                                        |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12                                                                                       |
| Материал (SAP)                        | 912400130486                                                                             |
| Вес нетто (шт.)                       | 0.970 kg                                                                                 |
| Номер по каталогу                     | 500-000011-42                                                                            |
| Номер по каталогу, описание           | eW Flex Micro, 6500 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing |



Чертеж размеров



BGC482 50 6500K TSDM4 WH

