



Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/RD 100-277V 10 CE ON-OFF

48 pcs - MASTER LED - Narrow beam angle 10°

Το Vaya Flood HP είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED υψηλής απόδοσης που είναι ιδανική για τον φωτισμό εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών και μνημείων μεγάλης κλίμακας. Ενώ ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, αυτή η σειρά Vaya Flood παρέχει εξαιρετική ευελιξία για δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και σποτ. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αριθμός πηγών φωτός	48 [48 pcs]
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED [MASTER LED]
Χρώμα πηγής φωτός	Red
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Περιγραφή τύπου	ON-OFF [On-off]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	ENEC mark
Σήμανση UL	Ναι
Σήμανση CQC	-
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°

Σήμανση PSE	No
Σήμανση RoHS	-
Σήμανση WEEE	-
Γωνία	10°

Τεχνικός φωτισμός

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	0°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

Vaya Flood HP

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Χρώμα	Dark gray

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06 [1 J]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	9700 lm
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80


Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829163821699
Όνομα παραγωγείας προϊόντος	BCP419 48xLED/RD 100-277V 10 CE ON-OFF
EAN/UPC	8718291638216
Κωδικός παραγωγείας	63821699
Local Code	BCP419L48RD10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	912400130544
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	7,500 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

