



# Vaya Flood HP

## BCP419 48xLED/RD 100-277V 10 CE ON-OFF

48 sztuk - MASTER LED - wąski rozsył rozbieżność użyteczna 10°

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlenie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

### Dane produktu

| Informacje podstawowe                     |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Liczba źródeł światła                     | 48 [ 48 sztuk]                         |
| Kod rodziny źródła światła                | LED [ MASTER LED]                      |
| barwa źródła światła                      | Czerwony                               |
| Źródło światła wymienne                   | brak                                   |
| Zawiera zasilacz                          | tak                                    |
| Klosz/soczewki                            | FG [ płaska szyba]                     |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 10°                                    |
| Klasa ochrony IEC                         | Klasa bezpieczeństwa I                 |
| Opis typu                                 | ON-OFF [ On-off]                       |
| Znak CE                                   | CE                                     |
| Oznaczenie ENEC                           | ENEC                                   |
| Oznaczenie UL                             | brak                                   |
| Oznaczenie CQC                            | brak                                   |
| Trwałość do 70% strumienia początkowego   | 50000 h                                |
| Optic type outdoor                        | wąski rozsył rozbieżność użyteczna 10° |

|                 |      |
|-----------------|------|
| Oznaczenie PSE  | brak |
| Oznaczenie RoHS | -    |
| Oznaczenie WEEE | -    |
| Kąt             | A10  |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie | 0° |
| Standardowy kąt nachylenia przymontażu na wysięgniku           | 0° |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne


|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Napięcie wejściowe      | 100-277 V   |
| Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |

# Vaya Flood HP

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |                                                                          |
| Funkcja ściemniania                                 | brak                                                                     |
| Mechanika i korpus                                  |                                                                          |
| Materiał obudowy                                    | Odlew aluminiowy                                                         |
| Materiał optyki                                     | G                                                                        |
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki                 | Szkoło hartowane                                                         |
| Klosz/soczewki                                      | FT                                                                       |
| Kolor                                               | DGR                                                                      |
| Certyfikaty i zastosowania                          |                                                                          |
| Kod klasy szczelności IP                            | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
| Kod mechanicznej odporności na uderzenia            | IK06 [ IK06]                                                             |
| Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)         |                                                                          |
| Początkowy strumień świetlny                        | 9700 lm                                                                  |
| Początkowy Współczynnik oddawania barw              | 80                                                                       |

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań                       |                                 |
| Zakres temperatury otoczenia                       | -40 aż +40 °C                   |
| Dane techniczne produktu                           |                                 |
| Pełny kod produktu                                 | 871829163821699                 |
| Nazwa produktu na zamówieniu                       | BCP419 48xLED/RD 100-277V 10 CE |
|                                                    | ON-OFF                          |
| EAN/UPC - Produkt                                  | 8718291638216                   |
| Kod zamówienia                                     | 63821699                        |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce       | 1                               |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 2                               |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 912400130544                    |
| Waga netto (szt.)                                  | 7,500 kg                        |

## Rysunki techniczne



Vaya

