



Vaya Flood HP

BCP419 48xLED/AM 100-277V 20 CE ON-OFF

48 sztuk - MASTER LED - średni rozsył światłości rozbieżność
użyteczna 20°

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlenie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Optic type outdoor	
Liczba źródeł światła	48 [48 sztuk]	średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°	
Kod rodziny źródła światła	LED [MASTER LED]	Oznaczenie PSE	brak
barwa źródła światła	Bursztynowy	Oznaczenie RoHS	-
Źródło światła wymienne	brak	Oznaczenie WEEE	-
Zawiera zasilacz	tak	Kąt	A20
Klosz/soczewki	FG [płaska szyba]	Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	20°	Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Standardowy kąt nachylenia przymontażu na wysięgniku	0°
Opis typu	ON-OFF [On-off]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	CE	Napięcie wejściowe	100-277 V
Oznaczenie ENEC	ENEC		
Oznaczenie UL	brak		
Oznaczenie CQC	brak		
Trwałość do 70% strumienia początkowego	50000 h		

Vaya Flood HP

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
-------------------------	-------------

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Klosz/soczewki	FT
Kolor	DGR

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	9700 lm
------------------------------	---------

Początkowy Współczynnik oddawania barw	80
--	----


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829163831599
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP419 48xLED/AM 100-277V 20 CE ON-OFF
EAN/UPC - Produkt	8718291638315
Kod zamówienia	63831599
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	2
Materiał Nr (12NC)	912400130554
Waga netto (szt.)	7,500 kg

Rysunki techniczne



Vaya

