

eW Flex Compact

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Метка FCC	FCC Class A

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Начальная входная мощность	50 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	20000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	20000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	20000

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829164577199
Название продукта для заказа	BGC481 50 2700K CLFT4 WH
EAN/UPC — продукт	8718291645771
Код заказа	500-000012-00
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400130619
Вес нетто (шт.)	0,980 kg
Номер по каталогу	500-000012-00
Номер по каталогу, описание	eW Flex Compact, 2700 K, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

