



# eW Flex Compact

## eW Flex Compact, 2700 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 2700 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

O eW Flex Compact é uma solução versátil disposta em um cordão com LEDs brancos controlados. Seu formato flexível permite a instalação em diversas superfícies interior e exterior, incluindo paredes, tetos, pisos e esculturas tridimensionais.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Número de fontes de luz	50 [ 50 pcs]	Tensão de entrada	24 V
Código da família das lâmpadas	LED-MD [ LED Multi-die]	<b>Controles e dimerização</b>	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Não	<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	TSDM4 [ Cúpula transparente com separação de 4 polegadas]	Material do compartimento	PC
Marca CE	CE	Material de óptica	PC
Marca ENEC	Não	Cor	Preto
Marca UL	UL	<b>Aprovação e aplicação</b>	
Reciclabilidade do produto	100%	Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Compatível com EU RoHS	Não	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
<b>Dados técnicos de luz</b>		Marca FCC	FCC Class A
Luminância por nó	10660 cd/m <sup>2</sup>	<b>Desempenho inicial (compatível com IEC)</b>	
Intensidade luminosa (valor de pico) no eixo do feixe por nó	7 cd	Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K

## eW Flex Compact

Potência de entrada inicial	50 W
<b>Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)</b>	
Manutenção lumínica 70% a 25°C calculada	56000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	56000
Manutenção lumínica 70% a 50°C calculada	56000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	56000
Manutenção lumínica 80% a 25°C calculada	37000
Manutenção lumínica - 80% a 25°C reportada	37000
Manutenção lumínica 80% a 50°C calculada	37000
Manutenção lumínica - 80% a 50°C reportada	37000
Manutenção lumínica 90% a 25°C calculada	20000
Manutenção lumínica - 90% a 25°C reportada	20000
Manutenção lumínica 90% a 50°C calculada	20000
Manutenção lumínica - 90% a 50°C reportada	20000
<b>Condições de aplicação</b>	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871829164580199
Nome de produto da encomenda	BGC481 50 2700K TSDM4 BK
EAN/UPC – Produto	8718291645801
Código de encomenda	500-000012-03
Código local	912400130622
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	6
Nº do material (12NC)	912400130622
Copiar peso líquido (peça)	0,980 kg
Número de catálogo	500-000012-03
Descrição do número de catálogo	eW Flex Compact, 2700 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

