



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact to uniwersalny system punktowego oświetlenia iluminacyjnego oparty na indywidualnie sterowanych białych diodach LED. Trwała, elastyczna konstrukcja umożliwia instalację dynamicznych punktów światła białego na niemal dowolnej powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, takiej jak ściany, sufity, podłogi i trójwymiarowe obiekty. Oprawy eW Flex Compact mogą również służyć do oświetlania wnęk i sztyldów.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i ściemnianie	
Liczba źródeł światła	50 [50 sztuk]	Ściemnialna	tak
Kod rodziny źródła światła	LED-MD [LED Multi-die]		
Wymienne źródło światła	brak	Mechanika i korpus	
Zawiera zasilacz	brak	Materiał korpusu	poliwęglan
Typ pokrywy optycznej/soczewki	CLFT12 [przezroczysta płaska 30 cm odstępu]	Materiał optyki	PC
Znak CE	CE	Kolor	WH
Oznaczenie ENEC	brak	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Oznaczenie UL	UL	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Możliwość poddania produktu recyklingowi	100%	Odporność na uduchy mech.	IK10 [IK10]
Zgodność z normą UE RoHS	Nie	Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Napięcie wejściowe	24 V		

eW Flex Compact

Moc znamionowa	50 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	20000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	20000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	20000

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	20000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829164589499
Nazwa produktu na zamówieniu	BGC481 50 3000K CLFT12 WH
EAN/UPC - Produkt	8718291645894
Kod zamówienia	500-000012-12
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	912400130631
SAP Net Weight (Piece)	1,500 kg
Numer katalogowy	500-000012-12
Catalog Number Description	eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Rysunki techniczne



eW Flex SLX

