



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact to uniwersalny system punktowego oświetlenia iluminacyjnego oparty na indywidualnie sterowanych białych diodach LED. Trwała, elastyczna konstrukcja umożliwia instalację dynamicznych punktów światła białego na niemal dowolnej powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej, takiej jak ściany, sufity, podłogi i trójwymiarowe obiekty. Oprawy eW Flex Compact mogą również służyć do oświetlania wnęk i sztyldów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Liczba źródeł światła	50 [50 sztuk]
Kod rodziny źródła światła	LED-MD [LED Multi-die]
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	brak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	CLFT12 [przezroczysta płaska 30 cm odstępu]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Oznaczenie UL	UL
Możliwość poddania produktu recyklingowi	100%
Zgodność z normą UE RoHS	Nie
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 V

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał optyki	PC
Kolor	BK
Zatwierdzenie i aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K

eW Flex Compact

Moc znamionowa	50 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	56000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	37000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	20000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	20000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	20000

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	20000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829164590099
Nazwa produktu na zamówieniu	BGC481 50 3000K CLFT12 BK
EAN/UPC - Produkt	8718291645900
Kod zamówienia	500-000012-13
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	912400130632
SAP Net Weight (Piece)	1,500 kg
Numer katalogowy	500-000012-13
Catalog Number Description	eW Flex Compact, 3000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Rysunki techniczne



eW Flex SLX

