



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

Az eW Flex Compact nagyméretű, külön-külön szabályozható, fehér fényű pontokból álló sokoldalúan használható LED füzér. A rugalmas kialakítás dinamikus fehér fény kialakítását teszi lehetővé szinte bármilyen belső vagy külső felületen, például falon, mennyezeten, padlón. Keskeny helyeken rejtett világításra is használható.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Nem
Optika/lencse típusa	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	-
UL jelölés	UL mark
A termék újrahasznosíthatósága	100%
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem
Technikai adatok	
Fénysűrűség fénypontonként	47679 cd/m²
Fényerősség (csúcsérték) a fénysugár tengelyén, fénypontonként	31,5 cd

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Az optika anyaga	Polycarbonate
Szín	BK
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
FCC jel	FCC Class A

eW Flex Compact

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	1 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	56000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	56000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	56000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	56000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	37000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	37000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	37000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	37000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	20000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	20000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	20000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	20000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871829164602099
A termék megrendelési neve	BGC481 50 4000K CLFT4 BK
EAN/UPC - termék	8718291646020
Rendelési kód	500-000012-25
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	6
SAP anyag	912400130644
Net Weight (Piece)	0,467 kg
Katalógusszám	500-000012-25
A katalógusszám leírása	eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

