



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

Az eW Flex Compact nagyméretű, külön-külön szabályozható, fehér fényű pontokból álló sokoldalúan használható LED füzér. A rugalmas kialakítás dinamikus fehér fény kialakítását teszi lehetővé szinte bármilyen belső vagy külső felületen, például falon, mennyezeten, padlón. Keskeny helyeken rejtett világításra is használható.

Termék adatok

Általános információ		Fényerősség (csúcsérték) a fényugár tengelyén, 8 cd fénypontonként	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]		
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Nem		
Optika/lencse típusa	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]		
CE jelölés	CE mark		
ENEC jel	-		
UL jelölés	UL mark		
A termék újrahasznosíthatósága	100%		
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem		
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Fénysűrűség fénypontonként	12106 cd/m ²	Bemeneti feszültség	24 V
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen
		Mechanika és tokozás	
		Ház anyaga	Polikarbonát
		Az optika anyaga	Polycarbonate
		Szín	WH
		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
		Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

eW Flex Compact

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
FCC jel	FCC Class A

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	1 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	56000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	56000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	56000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	56000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	37000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	37000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	37000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	37000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	20000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	20000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	20000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	20000

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termék kód	871829164603799
A termék megrendelési neve	BGC481 50 4000K TSDM4 WH
EAN/UPC - termék	8718291646037
Rendelési kód	500-000012-26
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	6
SAP anyag	912400130645
Net Weight (Piece)	0,980 kg
Katalógusszám	500-000012-26
A katalógusszám leírása	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

