



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

eW Flex Compact — это световая гирлянда, состоящая из индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы и объемные скульптуры. С помощью eW Flex Compact также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	TSDM4 [Transparent dome 4 inch separated]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	UL mark
Возможность переработки продукта для вторичного использования	100%
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Технические характеристики освещения	
Яркость на модуль	12106 cd/m ²

Осевая (максимальная) сила света на модуль	8 cd
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Цвет	White
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

eW Flex Compact

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Метка FCC	FCC Class A

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная входная мощность	1 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	20000

Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	20000

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829164603799
Название продукта для заказа	BGC481 50 4000K TSDM4 WH
EAN/UPC — продукт	8718291646037
Код заказа	500-000012-26
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400130645
Вес нетто (шт.)	0.980 kg
Номер по каталогу	500-000012-26
Номер по каталогу, описание	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, White Housing, 4 in on-center node spacing

