



eW Flex Compact

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Метка FCC	FCC Class A
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная входная мощность	1 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	20000

Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	20000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829164604499
Название продукта для заказа	BGC481 50 4000K TSDM4 BK
EAN/UPC — продукт	8718291646044
Код заказа	500-000012-27
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400130646
Вес нетто (шт.)	0,980 kg
Номер по каталогу	500-000012-27
Номер по каталогу, описание	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 4 in on-center node spacing

