



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact — это световая гирлянда, состоящая из индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы и объемные скульптуры. С помощью eW Flex Compact также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	50 [50 pcs]
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Метка UL	UL mark
Возможность переработки продукта для вторичного использования	100%
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет
Технические характеристики освещения	
Яркость на модуль	47679 cd/m²

Осевая (максимальная) сила света на модуль	31,5 cd
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Оптический материал	Polycarbonate
Цвет	White
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]

eW Flex Compact

Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Метка FCC	FCC Class A
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная входная мощность	1 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829164605199
Название продукта для заказа	BGC481 50 4000K CLFT12 WH
EAN/UPC — продукт	8718291646051
Код заказа	500-000012-28
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400130647
Вес нетто (шт.)	1,500 kg
Номер по каталогу	500-000012-28
Номер по каталогу, описание	eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, White Housing, 12 in on-center node spacing

