



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact är ett mångsidigt band av stora, individuellt styrbara vita LED-noder. Flexibel konstruktion med dynamiska ljuspunkter med vitt ljus som kan installeras nästan var som helst; såväl inomhus som utomhus, på väggar, tak, golv och skulpturer. eW Flex Compact kan även användas som alkov- och skyltbelysning.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Antal ljuskällor	50 [50 st]	Inspänning	24 V
Lampfamiljskod	LED-MD [LED Multi-die]		
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	No	Dimbara	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	CLFT12 [Klar plan 12 tum separerade]		
CE-märkning	CE märkning	Mekanik och armaturhus	
ENEC-märkning	-	Armaturhusets material	Polykarbonat
UL-märkning	UL märke	Material i optiken	Polykarbonat
Möjligheter att återvinna produkten	100%	Färg	Svart
EU RoHS-kompatibel	Nej		
Ljusteknik		Användning och godkännande	
Luminans per nod	47679 cd/m ²	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Ljusstyrka (toppvärde) på strålaxel per nod	31,5 cd	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
		FCC-märkning	FCC Class A
		Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
		Init. Corr. färgtemperatur	4000 K

eW Flex Compact

Initial ineffekt	1 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	56000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	56000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	56000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	56000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	37000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	37000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	37000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	37000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	20000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	20000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	20000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	20000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C

Produktdata

Fullständig produktkod	871829164606899
Beställningsproduktnamn	BGC481 50 4000K CLFT12 BK
EAN/UPC – Produkt	8718291646068
Beställningsnummer	500-000012-29
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	912400130648
Net Weight (Piece)	1,500 kg
Katalognummer	500-000012-29
Beskrivning av katalognummer	eW Flex Compact, 4000 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

