



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact er en allsidig serie av store, individuelt styrte hvite LED. Det fleksible designet gjør at dynamiske punkter med hvitt lys kan monteres på nesten alle innvendige og utvendige overflater, inkludert vegger, tak, gulv og tredimensjonale skulpturer. eW Flex Compact kan også brukes til belysning av skilt og trange alkover.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Antall lyskilder	50 [50 pcs]	Inngangsspenning	24 V
lyskildeseriekode	LED-MD [LED Multi-die]		
Lyskilde kan byttes ut	No	Kontroller og dimming	
Driver inkludert	No	Kan dimmes	Ja
Optisk deksel-/linsetype	TSDM12 [Transparent dome 12 inch separated]		
CE-merke	CE mark	Mekanisk og innfatning	
ENEC-merke	-	Innfatningsmateriale	Polykarbonat
UL-merke	UL mark	Optikkmateriale	Polycarbonate
Produktgjenvinning	100%	Farge	Sort
I samsvar med EU RoHS	Nei		
		Godkjenning og bruk	
Teknisk belysning		Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Belysningsstyrke per node	12106 cd/m²	Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Lysintensitet (toppverdi) på stråleakse per node	8 cd	FCC-merke	FCC Class A

eW Flex Compact

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	1 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	56000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	56000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	56000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	56000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	37000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	37000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	37000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	37000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	20000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	20000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	20000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	20000

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829164608299
Produktnavn for bestilling	BGC481 50 4000K TSDM12 BK
EAN/UPC – produkt	8718291646082
Bestillingskode	500-000012-31
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
SAP-materialer	912400130650
Net Weight (Piece)	1,500 kg
Katalognummer	500-000012-31
Katalognummerbeskrivelse	eW Flex Compact, 4000 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on- center node spacing

