



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 6500 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 6500 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact est un ruban polyvalent constitué de grands nœuds de LED de lumière blanche contrôlables individuellement. Sa forme flexible permet d'installer des points de lumière blanche dynamiques sur presque tous les supports : murs, plafonds, sols, sculptures en trois dimensions. eW Flex Compact se prête également à l'éclairage des espaces confinés et des enseignes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]	avec gradation	Oui
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]	Matériaux et finitions	
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Driver inclus	Non	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Cache optique/ type de l'objectif	CLFT4 [Clear flat 4 inch separated]	Couleur	Noir
Marquage CE	Marquage CE	Normes et recommandations	
Marquage ENEC	Non	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage UL	Marquage UL	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Recyclabilité du produit	100%	Performances Initiales (Conforme IEC)	
Conforme à la directive RoHS UE	Non	Température de couleur proximale initiale	6500 K
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	24 V		


eW Flex Compact

Puissance initiale absorbée	1 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	56000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	37000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	37000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	37000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	37000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	20000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	20000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	20000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	20000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871829164618199
Nom du produit de la commande	BGC481 50 6500K CLFT4 BK
Code barre produit	8718291646181
Code de commande	500-000012-41
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	912400130660
Poids net (pièce)	0,980 kg
Code catalogue	500-000012-41
Description du code catalogue	eW Flex Compact, 6500 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Schéma dimensionnel



eW Flex SLX

