



eW Flex Compact

eW Flex Compact, 6500 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact, 6500 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Compact — это световая гирлянда, состоящая из индивидуально управляемых светодиодных ячеек белого света. Гибкий корпус позволяет установить динамические пятна белого света практически на любой внутренней или внешней поверхности, включая стены, потолки, полы и объемные скульптуры. С помощью eW Flex Compact также можно освещать ограниченные альковные пространства и вывески.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Количество источников света	50 [50 pcs]	Входное напряжение	24 V
Код лампового семейства	LED-MD [LED Multi-die]	Системы управления и регулировка яркости света	
Сменный источник света	No	Возможность изменения яркости света	Yes
Драйвер в комплекте	No	Механические компоненты и корпус	
Тип оптического плафона/линзы	CLFT12 [Clear flat 12 inch separated]	Материал корпуса	Поликарбонат
Маркировка CE	CE mark	Оптический материал	Polycarbonate
Метка ENEC	-	Цвет	Black
Метка UL	UL mark	Соответствие требованиям и область применения	
Возможность переработки продукта для вторичного использования	100%	Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет	Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

eW Flex Compact

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	6500 K
Начальная входная мощность	1 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	56000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 25 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 80% при 50 °C	37000
Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 25 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	20000

Стабильность светового потока (расчетная): 90% при 50 °C	20000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	20000

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829164622899
Название продукта для заказа	BGC481 50 6500K CLFT12 BK
EAN/UPC — продукт	8718291646228
Код заказа	500-000012-45
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	912400130664
Вес нетто (шт.) SAP	1,050 kg
Номер по каталогу	500-000012-45
Номер по каталогу, описание	eW Flex Compact, 6500 K, Clear Flat Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Чертеж размеров



eW Flex SLX

