



# eW Flex Compact

## eW Flex Compact, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing

eW Flex Compact è una stringa versatile di 50 nodi LED controllabili individualmente. Il formato flessibile consente di installare punti di luce bianca dinamici praticamente su qualsiasi tipo di superficie interna o esterna, inclusi pareti, soffitti, pavimenti e sculture tridimensionali. eW Flex Compact è anche adatto a illuminare spazi ridotti e insegne e, in alcuni casi, consente anche di visualizzare video. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewflexcompact/).

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Numero di sorgenti luminose	50 [ 50 pcs]	Tensione in ingresso	24 V
Codice famiglia lampada	LED-MD [ LED Multi-die]	Controlli e regolazione del flusso	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Regolabile	Si
Driver incluso	No	Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica/lenti	TSDM12 [ Transparent dome 12 inch separated]	Materiale del corpo	Polycarbonato
Marchio CE	CE mark	Materiale ottico	Polycarbonato
Marchio ENEC	-	Colore	Nero BK
Marchio UL	UL mark	Approvazione e applicazione	
Riciclabilità del prodotto	100%	Codice di protezione ingresso	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Conformità a RoHS EU	No		


## eW Flex Compact

Codice protezione impatti meccanici	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
<b>Rendimento iniziale (conformità IEC)</b>	
Temperatura di colore corr. Iniziale	6500 K
Potenza in ingresso iniziale	1 W
<b>Rendimento nel tempo (conformità IEC)</b>	
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	56000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	56000
80% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	37000
80% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	37000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	20000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	20000

<b>Condizioni di applicazione</b>	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871829164624299
Nome prodotto ordine	BGC481 50 6500K TSDM12 BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291646242
Codice d'ordine	500-000012-47
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
Materiale SAP	912400130666
Peso netto SAP (Pezzo)	1,500 kg
Numero catalogo	500-000012-47
Numero catalogo Descrizione	eW Flex Compact, 6500 K, Translucent Dome Lens, Black Housing, 12 in on-center node spacing



## Disegno tecnico



eW Flex SLX

