



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 er en kraftig LED-belysningsarmatur designet for effekt- og områdebelysning. Armaturen er godkjent for utendørs bruk.;Arkitektoniske versjoner og landskapsversjoner gir hvitt lys av høy kvalitet i varm 2700 K, og nøytral 4000 K, og kan brukes på flere måter, bl.a. uplight-belysning, flombelysning og dekorativ belysning.;Du finner mer informasjon på www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	Ja
Driver inkludert	Ja		
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	6°	Farge	hvit
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
UL-merke	UL and cUL mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Drift og elektrisk		Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsspenning	100 to 277 V	FCC-merke	FCC Class A
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

eW Burst Powercore gen2

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1851 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	64,7 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	81
Opprinnelig inngangseffekt	30 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	84000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	83000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	28000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	27000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869921564499
Produktnavn for bestilling	BCP463 G2 19xLED-HB/2700 WH
EAN/UPC – produkt	8718699215644
Bestillingskode	523-000098-07
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400133364
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Katalognummer	523-000098-07
Katalognummerbeskrivelse	eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

IP 66

Målskisse



BCP463 G2 19xLED-HB/2700 WH

