



# Philips eW Burst Powercore gen2

**eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural**

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

Philips eW Burst Powercore gen2 is een voor buitengebruik geschikte LED-verlichtingsarmatuur met een hoge lichtopbrengst, die is ontworpen voor accent- en terreinverlichting. De Philips eW Burst armaturen, voor aanlichting van architectuur en landschapstoepassingen, bieden een hoogwaardige witlichtopbrengst in een kleurtemperatuur van warm 2700 K en neutraal 4000 K, om diverse uplighting-, schijnwerper- en decoratieve verlichtingsscenario's te ondersteunen.;Ga voor meer informatie naar [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

## Product gegevens

| Algemene informatie               |                 | Regelsystemen en dimmers               |                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar             | Nee             | Dimbaar                                | Ja                                                                  |
| Driver/VSA meegeleverd            | Ja              | Mechanische eigenschappen en behuizing |                                                                     |
| Type lichtkap/lens                | Gehard glas     | Kleur                                  | Bronze                                                              |
| Bundelspreiding armatuur          | 6°              | Goedkeuring en toepassing              |                                                                     |
| CE-markering                      | CE-markering    | IP-classificatie                       | IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| UL-markering                      | UL and cUL mark | Standaardoptie                         | Complies with ANSI C136.31, 3G                                      |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |                 | FCC-markering                          | FCC Class A                                                         |
| Ingangsspanning                   | 100 tot 277 V   |                                        |                                                                     |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz    |                                        |                                                                     |


## Philips eW Burst Powercore gen2

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Trillingsclassificatie                            | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| <b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>          |                                |
| Initiële lichtstroom                              | 1851 lm                        |
| Initieel rendement LED-armatuur                   | 64,7 lm/W                      |
| Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur           | 2700 K                         |
| Initiële kleurweergave-index                      | 81                             |
| Initieel systeemvermogen                          | 30 W                           |
| <b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b> |                                |
| Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend             | 100000                         |
| Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld               | 51000                          |
| Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend             | 100000                         |
| Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld               | 51000                          |
| Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend             | 84000                          |
| Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld               | 51000                          |
| Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend             | 83000                          |
| Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld               | 51000                          |
| Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend             | 28000                          |
| Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld               | 28000                          |
| Lumenbehoud van 90% bij 50°C berekend             | 27000                          |
| Lumenbehoud van 90% bij 50°C gemeld               | 27000                          |

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsomstandigheden</b> |                                                                                            |
| Bereik omgevingstemperatuur      | -40 tot +50 °C                                                                             |
| <b>Productgegevens</b>           |                                                                                            |
| Volledige productcode            | 871869921566899                                                                            |
| Productnaam voor bestelling      | BCP463 G2 19xLED-HB/2700 BZ                                                                |
| EAN/UPC - Product                | 8718699215668                                                                              |
| Bestelcode                       | 523-000098-10                                                                              |
| Lokale code                      | BCP463G2HB27BZ                                                                             |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                                                          |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 2                                                                                          |
| SAP-materiaal                    | 912400133367                                                                               |
| Net Weight (Piece)               | 5,510 kg                                                                                   |
| Catalogusnummer                  | 523-000098-10                                                                              |
| Beschrijving catalogusnummer     | eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural |

IP 66

## Maatschets



BCP463 G2 19xLED-HB/2700 BZ

