



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones Architectural y Landscape aportan una potencia lumínica de alta calidad en blanco, cálido de 2700 K y neutro de 4000 K que resulta adecuada para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/Products

Datos del producto


Información general		Aprobación y aplicación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	6°	Código de protección de entrada	IP60 [Protección frente a la penetración de polvo]
Marca CE	Marcado CE	Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado UL	UL/cUL	Certificado FCC	FCC Class A
Operativos y eléctricos		Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tensión de entrada	100-277 V	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2096 lm
Mecánicos y de carcasa		Eficacia de la luminaria LED inicial	74,6 lm/W
Color	BZ	Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
		Índice de reproducción cromática	81

eW Burst Powercore gen2

Potencia de entrada inicial	30 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	84000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	83000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	28000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	28000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	27000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	27000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871869921574399
Nombre de producto del pedido	BCP463 G2 19xLED-HB/4000 BZ
EAN/UPC - Producto	8718699215743
Código de pedido	523-000098-22
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Material SAP	912400133379
Copiar Peso neto (pieza)	5,510 kg
Número de catálogo	523-000098-22
Descripción del número de catálogo	eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

Plano de dimensiones



BCP463 G2 19xLED-HB/4000 BZ

