



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 to oprawa oświetleniowa LED do montażu na zewnątrz, która może służyć do oświetlenia akcentującego lub dekoracyjnego. Generuje wysokiej jakości białe światło o barwie cieplej 2700 K lub neutralnej 4000 K, dzięki czemu doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach iluminacyjnych. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.colorkinetics.com/Products

Dane produktu

Informacje ogólne		Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	6°	Kod klasy szczelności IP	IP60 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu]
Znak CE	CE	Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Oznaczenie UL	UL/cUL	Oznaczenie FCC	FCC Class A
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Napięcie wejściowe	100–277 V	Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Initial luminous flux	2096 lm
Mechanika i korpus		Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	74,6 lm/W
Kolor	BZ	Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
		Init. Color Rendering Index	81

eW Burst Powercore gen2

Moc znamionowa	30 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	84000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	83000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	51000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	28000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	28000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 50°C	27000

Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	27000
--	-------


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869921574399
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP463 G2 19xLED-HB/4000 BZ
EAN/UPC - Produkt	8718699215743
Kod zamówienia	523-000098-22
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400133379
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Numer katalogowy	523-000098-22
Catalog Number Description	eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Architectural

Rysunki techniczne



BCP463 G2 19xLED-HB/4000 BZ

eW Burst Powercore gen2

