



PureStyle Intelligent Color RGB Powercore



PureStyle Intelligent Color Powercore, RGB, 100° x 100°, 305 mm (12 in), Wide Beam Angle

PureStyle Intelligent Color Powercore, RGB, 100° x 100°, 305 mm (12 in), Wide Beam Angle

Gli innovativi apparecchi PureStyle Powercore offrono illuminazione di qualità per un'ampia gamma di applicazioni per interni, tra cui illuminazione per nicchie, wall-washing, retroilluminazione e molto altro.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Colore	
Colore sorgente luminosa	RGBA	Bianco WH	
Tipo di ottica	WB [Ottica fascio largo WB]	Approvazione e applicazione	
Tipo copertura ottica/lenti	PC [Copertura policarbonato PC]	Codice di protezione ingresso	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	100° x 100°	Classe di efficienza energetica	G
Marchio CE	CE mark	Marchio FCC	FCC Class B
Marchio UL	UL and cUL mark	Numero di registrazione EPREL	887775
Funzionamento e parte elettrica		Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Tensione in ingresso	100 to 277 V	Flusso luminoso iniziale	528 lm
Meccanica e corpo		Efficacia iniziale apparecchio LED a funzionamento RGB	41 lm/W
Materiale del corpo	Alluminio estruso		
Lunghezza	305 mm		

PureStyle Intelligent Color RGBA Powercore

Potenza in ingresso iniziale	13 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	72300
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	47100
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	72300
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	47100
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829139154899
Nome prodotto ordine	SA500X 120X120 RGBA L305

EAN/UPC - Prodotto	8718291391548
Codice d'ordine	123-000026-00
Codice locale	39154899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
Materiale SAP	912400133454
Peso netto (al pezzo)	0,485 kg
Numero catalogo	123-000026-00
Numero catalogo Descrizione	PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 100° x 100°, 305 mm (12 in), Wide Beam Angle

Disegno tecnico



SA500X 120X120 RGBA L305

