



PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore



PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 30° x 60°, 305 mm (12 in), Medium Beam Angle

PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 30° x 60°, 305 mm (12 in), Medium Beam Angle

Nyskapende PureGlow Powercore-armaturer gir høy lyseffekt i en kompakt armatur som er lett å skjule. PureGlow gir lys av eksepsjonelt høy kvalitet for en rekke innendørs bruksområder – fra tak- og veggbelysning til bakgrunnsbelysning og mer. Her er noen av de store fordelene som PureGlow gir belysningsekspertene og kundene deres.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefarge	RGBA
Optikktype	MB [Medium beam]
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°
CE-merke	CE mark
UL-merke	UL and cUL mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 277 V

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Lengde	305 mm
Farge	hvit
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet, klasse	G
FCC-merke	FCC Class B
EPREL-registreringsnummeret er:	887776


PureGlow Intelligent Color RGBA Powercore

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	481 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur ved RGB-drift	39 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	13 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	72300
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	47100
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	72300
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	47100
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829139155599

Produktnavn for bestilling	SA500X 30X60 RGBA L305
EAN/UPC – produkt	8718291391555
Bestillingskode	123-000026-01
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	912400133455
Net Weight (Piece)	0,485 kg
Katalognummer	123-000026-01
Katalognummerbeskrivelse	PureStyle Intelligent Color Powercore, RGBA, 30° x 60°, 305 mm (12 in), Medium Beam Angle



Målskisse



SA500X 30X60 RGBA L305

