



iW Reach Compact Powercore

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE

iW Reach Compact Powercore con óptica personalizada combina todas las ventajas y el control de la iluminación LED en una luminaria compacta especialmente diseñada para instalaciones de gran escala, como rascacielos, casinos, puentes, muelles, monumentos públicos y atracciones temáticas. iW Reach Compact Powercore reúne canales de fuentes LED de blanco cálido, neutro y frío para suministrar luz blanca de alta calidad en temperaturas de color que van de 2.700 K a 6.500 K. iW Reach Compact Powercore proporciona un flujo lumínico intenso y de gran eficiencia energética a un precio razonable, que abre nuevas posibilidades en la iluminación de exteriores.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Color de la fuente de luz	Blanco frío y blanco cálido	Período de garantía	5 años
Fuente de luz sustituible	No	Conforme con EU RoHS	Sí
Driver incluido	Sí	Certificado RAEE	WEEE
Tipo lente/cubierta óptica	CLFT [Plana transparente]	Ángulo	A5
Apertura de haz de luz de la luminaria	5°	Tensión de entrada	100-277 V
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Marca de inflamabilidad	F [F]	Voltaje de señal de control	1-10 V DC
Marca CE	Marcado CE		
Certificado UL	UL/cUL		


iW Reach Compact Powercore

Factor de potencia (nom.)	0.99
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	G
Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Forma cubierta óptica/lente	FT
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Color	ALU
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [IK07]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	7425 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	62,1 lm/W
Índice de reproducción cromática	79
Potencia de entrada inicial	125 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	42300
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	42300
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829139013800
Nombre de producto del pedido	DCP401 2700-6500 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC - Producto	8718291390138
Código de pedido	523-000096-02
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	912400133461
Peso neto (pieza) SAP	23,400 kg
Número de catálogo	523-000096-02
Descripción del número de catálogo	iW Reach Compact Powercore, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Plano de dimensiones



Reach Compact

iW Reach Compact Powercore

