



eW Reach Powercore gen2

eW Reach Powercore gen2, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore gen2, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore er det første armaturet som gir tilstrekkelig kraftig hvit/farget LED-belysning til å lyse opp store arkitektoniske fasader. Alle fordelene med LED-belysning kombineres her i et elegant armatur som er spesialdesignet for store installasjoner som for eksempel høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter. Dette kraftige armaturet tar eksteriørbelysning til et nytt nivå med ekstremt høy lumeneffekt og uovertruffen lysprojeksjon. Integrert Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		UL-merke	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	UL and cUL mark	
Lyskildefarge	Varmhvit	Drift og elektrisk	
Lyskilde kan byttes ut	No	Inngangsspenning	100 to 277 V
Driver inkludert	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Kontroller og dimming	
Lysstrålespredning fra armatur	5°	Kan dimmes	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
Typebeskrivelse	No		
CE-merke	CE mark		

eW Reach Powercore gen2

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Aluminium

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	---

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	13485 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	56,7 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	250 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	42300
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	42300

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829139002200
Produktnavn for bestilling	DCP773 2700 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – produkt	8718291390022
Bestillingskode	523-000093-12
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	912400133463
Nettovekt (stykk)	33,800 kg
Katalognummer	523-000093-12
Katalognummerbeskrivelse	eW Reach Powercore gen2, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Målskisse



Reach

