



eW Reach Powercore gen2

eW Reach Powercore gen2, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore gen2, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore är den först LED-strålkastaren med vitt/färgat ljus som är kraftfull nog för att skapa effektiv, vacker och dynamisk belysning av stora fasader och strukturer. eW Reach Powercore förenar alla fördelarna med LED-belysning i en elegant armatur särskilt designad för stora installationer som skyskrapor, kasinon, stora butiksfasader, broar, bryggor, monument och turistattraktioner. Med högt ljusutbyte och enastående räckvidd utgör armaturen en ny generation av utomhusbelysning; den integrerade Powercore-teknologin garanterar snabb, effektiv och exakt styrning av effektuttag direkt till armaturen från nätspänningen vilket innebär att ingen extern strömkälla behövs. Standardkablage underlättar installationen och sänker de totala systemkostnaderna.

Produktdata

Allmän information		UL-märkning	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	UL och cUL märkt	
Ljuskällans färg	Varmvit	Drift och elektricitet	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Inspänning	100 till 277 V
Driftdon ingår	Ja	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Styrenheter och dimring	
Armaturens ljusfördelning	5°	Dimbara	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		
Typbeskrivning	No		
CE-märkning	CE märkning		

eW Reach Powercore gen2

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
------------------------	--------------------------------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	13485 lm
Initialt LED-ljusutbyte	56,7 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initial ineffekt	250 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	100000

Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	42300
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	42300

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829139002200
Beställningsproduktnamn	DCP773 2700 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produkt	8718291390022
Beställningsnummer	523-000093-12
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400133463
Nettovikt (stycke)	33,800 kg
Katalognummer	523-000093-12
Beskrivning av katalognummer	eW Reach Powercore gen2, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Måttskiss



Reach

