



eW Reach Powercore gen2

eW Reach Powercore gen2, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore gen2, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Az eW Reach Powercore az első olyan fehér fényű LED-es egység, amely elég erős a nagyméretű homlokzatok és szerkezetek ragyogó és dinamikus megvilágításához. Az eW Reach Powercore a LED-alapú világítástechnológia és vezérelhetőség minden előnyét egy elegáns, kifejezetten a nagyméretű installációk – például felhőkarcolók, kaszinók, nagyméretű üzletportálok, hidak, mólók, emlékművek és élményparkok – igényeire tervezett lámpatestben egyesíti. A rendkívüli fényáramnak és a nagy hatótávolságú fénynek köszönhetően ez a kimagasló teljesítményű egység a külső megvilágítási megoldások legújabb generációját képviseli. Az integrált Powercore technológiával ez a megoldás hálózati tápfeszültségről működtetve is gyorsan, nagy hatásfokkal és pontosan tudja szabályozni a kimeneti teljesítményt, így nincs szükség külső tápegységre. A szabványos kábelezés alkalmazása jelentősen leegyszerűsíti a felszerelést, és elősegíti a rendszer összköltségének csökkentését.

Termék adatok

Általános információ			
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
A fényforrás színe	Hideg fehér	CE jelölés	CE mark
Cserélhető fényforrás	Nem	UL jelölés	UL and cUL mark
Vezérlővel együtt	Igen	Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	70000 h
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]	Működtetés és elektronika	
A lámpatest fényszóródása	5°	Bemeneti feszültség	100 to 277 V

eW Reach Powercore gen2

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisztá
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
--------------------------------------	--

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	14646 lm
A LED-es világítótést kezdeti hatásfoka	60,9 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	250 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000

80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	42300
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	42300

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829139005300
A termék megrendelési neve	DCP773 4000 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC - termék	8718291390053
Rendelési kód	523-000093-15
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	912400133466
Nettó tömeg (darab)	33,800 kg
Katalógusszám	523-000093-15
A katalógusszám leírása	eW Reach Powercore gen2, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Méretezett rajza



Reach

