



eW Reach Powercore gen2

eW Reach Powercore gen2, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore gen2, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Powercore er det første LED-armaturet som er kraftig nok for å opplyse store arkitektoniske fasader med hvitt lys i fargetemperaturer fra varmt til kaldt. eW Reach Powercore kombinerer alle fordelene med LED-basert belysning i et kompakt armatur spesialdesignet for storskalainstallasjoner der det er påkrevet med høykvalitets hvitt lys. Bruksområder kan være skyskrapere, casinoer, store fasader, broer, havner, offentlige monumenter eller andre severdigheter. Med ekstrem høy lysytelse og ikke tidligere sett type belysning, er dette den neste generasjonen innen utendørs belysning. Den integrerte powercore-teknologien sikrer rask og effektiv styring direkte fra nettspenning, noe som fjerner nødvendigheten av ekstern strømforsyning. Bruken av standardkabling forenkler installasjonen og reduserer de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		UL-merke	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Levetid til 70 % lysytelse	UL and cUL mark
Lyskildefarge	Kaldhvit		70000 h
Lyskilde kan byttes ut	No	Drift og elektrisk	
Driver inkludert	Ja	Inngangsspenning	100 to 277 V
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	5°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	Aluminium
CE-merke	CE mark		

