



eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore сочетает все преимущества светодиодного освещения в компактном прожекторе, разработанном специально для крупных сооружений, требующих белый свет высокого качества, например, для офисных небоскребов, казино, больших магазинов, мостов, пристаней, памятников и достопримечательностей. eW Reach Compact Powercore не только отличается высочайшим уровнем светоотдачи и проекции, которого прежде не удавалось достигнуть в компактных светодиодных прожекторах, но и обеспечивает интенсивное, энергосберегающее освещение по приемлемой цене и открывает новые возможности для наружного освещения. В стандартную конфигурацию входят теплый белый 2700 K и холодный белый 4000 K, а также доступны шесть дополнительных цветовых температур, от 3000 до 6500 K.

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	52 [52 pcs]	Распределение света светильника	5°
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Цвет источника света	Теплый белый	Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Сменный источник света	No	Маркировка CE	CE mark
Драйвер/блок питания/трансформатор	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Метка UL	UL and cUL mark
Драйвер в комплекте	Yes	Гарантийный период	5 лет
Тип оптического плафона/линзы	FG [Flat glass]	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Метка WEEE	WEEE mark

eW Reach Compact Powercore

Срок службы до 70 % начального потока при 25 °C	100000 h
---	----------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Напряжение сигнала управления	1–10 V DC

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Покрывтие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	6562 lm
Начальная светоотдача при цветовой температуре 2700 K	6562 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	59,8 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная входная мощность	125 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C	42300
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C	42300

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829139014500
Название продукта для заказа	DCP400 2700 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC — продукт	8718291390145
Код заказа	523-000095-12
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	912400133469
Вес нетто (шт.) SAP	23,400 kg
Номер по каталогу	523-000095-12
Номер по каталогу, описание	eW Reach Compact Powercore, 2700 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Чертеж размеров



Reach Compact

