



eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

Oprawa eW Reach Compact Powercore łączy w kompaktowej obudowie wszystkie zalety oświetlenia LED. Jest przeznaczona do bardzo dużych instalacji wymagających wysokiej jakości białego światła, na przykład w biurowych drapaczach chmur, kasynach, na zewnątrz dużych sklepów detalicznych, na mostach, nabrzeżach, pomnikach czy w parkach tematycznych. Uzyskano w niej moc i zasięg strumienia świetlnego niespotykane dotychczas w kompaktowych oprawach LED. eW Reach Compact Powercore generuje intensywne światło przy wyjątkowej energooszczędności i rozsądnej cenie, stwarzając zupełnie nowe możliwości oświetlania obiektów zewnętrznych. W standardzie są dostępne konfiguracje na światło białe — ciepłe 2700 K i chłodne 4000 K. Można też zamawiać wersje z sześcioma dodatkowymi temperaturami barwowymi w przedziale 3000–6500 K.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Liczba źródeł światła	52 [52 sztuki]	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	5°
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Barwa źródła światła	barwa chłodno-biała	Oznaczenie palności	F [F]
Wymienne źródło światła	brak	Znak CE	CE
Zasilacz/moduł zasilający/transfornator	PSR [jednostka zasilająca sterowalna]	Oznaczenie UL	UL/cUL
Zawiera zasilacz	tak	Okres gwarancji	5 lata
Typ pokrywy optycznej/soczewki	FG [płaska szyba]	Zgodność z normą UE RoHS	Tak

eW Reach Compact Powercore

Oznaczenie WEEE	WEEE mark
-----------------	-----------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	ALU

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na uderzenia mech.	IK07 [IK07]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	7441 lm
Początkowy strumień świetlny przy temperaturze barwowej 4000 K	7441 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	59,8 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	82
Moc znamionowa	125 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
--	--------

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	42300
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	42300

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829139017600
Nazwa produktu na zamówieniu	DCP400 4000 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC - Produkt	8718291390176
Kod zamówienia	523-000095-18
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133475
SAP Net Weight (Piece)	23,400 kg
Numer katalogowy	523-000095-18
Catalog Number Description	eW Reach Compact Powercore, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Rysunki techniczne



Reach Compact

