



eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE

eW Reach Compact Powercore med skräddarsydd optik kombinerar alla fördelar med LED-belysning i en kompakt armatur särskilt avsedd för storskaliga installationer där det behövs vitt ljus av hög kvalitet, t ex kommersiella skyskrapor, kasinon, stora butiksfasader, broar, pirar, offentliga monument och turistattraktioner. Med högre ljusflöde och längre räckvidd än någon annan kompakt LED-armatur ger eW Reach Compact Powercore intensivt och energieffektivt ljus till ett överkomligt pris, vilket öppnar upp helt nya möjligheter inom fasadbelysning. Standardutföranden inkluderar varmvitt 2 700 K och kallvitt 4 000 K, med tillval av 6 st. ytterligare färgtemperaturer, från 3 000 till 6 500 K.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Antal ljuskällor	52 [52 st]	CE-märkning	För montering på normalantändliga ytor
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	UL-märkning	CE märkning
Ljuskällans färg	Kallvit	Garantitid	UL och cUL märkt
Utbytbar ljuskälla	Nej	EU RoHS-kompatibel	5 år
Driftdon/strömenhet/transformator	PSR [Strömförsörjningsenhet reglerande]	WEEE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja		WEEE märkning
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]	Drift och elektricitet	
Armaturens ljusfördelning	5°	Inspänning	100 till 277 V
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I		

eW Reach Compact Powercore

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	7441 lm
Initialt ljusflöde vid en färgtemperatur på 4 000 K	7441 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	59,8 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	82
Initial ineffekt	125 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
--	--------

Måttskiss



Reach Compact

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C	42300
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C	42300
rapporterat	

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829139017600
Beställningsproduktnamn	DCP400 4000 CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – Produkt	8718291390176
Beställningsnummer	523-000095-18
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400133475
Nettovikt (stycke)	23,400 kg
Katalognummer	523-000095-18
Beskrivning av katalognummer	eW Reach Compact Powercore, 4000 K, 5° Native (no spread lens), UL/CE



