



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro est un ruban polyvalent constitué de petits nœuds de LED de lumière blanche contrôlables individuellement. Sa forme flexible permet d'installer des points de lumière blanche dynamiques sur presque tous les supports : murs, plafonds, sols, sculptures en trois dimensions. eW Flex Micro se prête également à l'éclairage d'espaces confinés et d'enseignes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]	avec gradation	Oui
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]		
Température de couleur	Blanc froid	Matériaux et finitions	
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Driver inclus	Oui	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]	Couleur	Noir
Cache optique/ type de l'objectif	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage ENEC	Non	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK09 [10 J]
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Performances initiales (conforme IEC)	
Recyclabilité du produit	100%	Température de couleur proximale initiale	5000 K
Conforme à la directive RoHS UE	Non		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	24 V		


eW Flex Micro

Puissance initiale absorbée	25 W
Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	90000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	61000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	38000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	38000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-30 to +50 °C


Données logistiques	
Code de produit complet	871829163946699
Nom du produit de la commande	BGC482 50 5000K CLDM4 BK
Code barre produit	8718291639466
Code de commande	500-000011-49
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	912400133518
Net Weight (Piece)	0,970 kg
Code catalogue	500-000011-49
Description du code catalogue	eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing



Schéma dimensionnel



BGC482 50 5000K CLDM4 BK



BGC482 50 5000K CLDM4 BK

