



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing

Az eW Flex Micro kisméretű, külön-külön szabályozható, fehér fényű pontokból álló sokoldalúan használható LED fűzér. A rugalmas kialakítás dinamikus fehér fény kialakítását teszi lehetővé szinte bármilyen belső vagy külső felületen, például falon, mennyezeten, padlón. Keskeny helyeken rejtett világításra is használható.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	50 [50 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-MD [LED Multi-die]
A fényforrás színe	Hideg fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Az optika típusa	WB [Szélesen sugárzó]
Optika/lencse típusa	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]
CE jelölés	CE mark
ENEC jel	-
UL jelölés	UL and cUL mark
A termék újrahasznosíthatósága	100%
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Nem
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	24 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Az optika anyaga	Polycarbonate
Szín	BK
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK09 [10 J]
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	5000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	25 W

eW Flex Micro

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	90000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	61000
80% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	38000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	38000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	27000
90% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	27000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 to +50 °C
----------------------------------	---------------

Termékadatok


Teljes termék kód	871829163950399
A termék megrendelési neve	BGC482 50 5000K CLDM12 BK
EAN/UPC - termék	8718291639503
Rendelési kód	500-000011-53
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	12
SAP anyag	912400133522
Net Weight (Piece)	1,480 kg
Katalógusszám	500-000011-53
A katalógusszám leírása	eW Flex Micro, 5000 K, Clear Dome Lens, Black Housing, 12 in On-Center Node Spacing



Méretezett rajza



BGC482 50 5000K CLDM12 BK



BGC482 50 5000K CLDM12 BK

