



ColorBlast Powercore gen4 RGB



BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 GR

ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Gray Housing, UL/CE/CQC

ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon er neste generasjons flomlys for innendørs og utendørs bruk. ColorBlast RGB Powercore 4. generasjon er spesielt godt egnet for veggvasking, streifbelysning og spotbelysning. Den er en kraftig armatur som gir alle fordelene med helt mettede farger i tillegg til hvitt lys av høy kvalitet. Den gir også en rekke spredningsvinkler som kan konfigureres i felten, og den kan tilpasses med en rekke tilbehør som gir enda flere konfigurasjonsmuligheter.

Produktdata

Generell informasjon		Tilbehør PFC	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	10 °	ZCP485	
Lyskildefarge	RGB		
Lyskilde kan byttes ut	No		
Antall forkoblingsenheter	1 unit		
Driver/strømenhet/transformator	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]		
Driver inkludert	Ja		
Optisk deksel-/linsetype	CLFT [Clear flat]		
Lysstrålespredning fra armatur	10°		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark		
UL-merke	UL and cUL mark		
Utendørs optikktype	Narrow beam angle 10°		
		Drift og elektrisk	
		Inngangsspenning	100 to 277 V
		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
		Strømfaktor (nom)	-
		Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	Ja
		Mekanisk og innfatning	
		Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
		Optikkmateriale	Glass
		Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
		Monteringsenhet	Baseplate

ColorBlast Powercore gen4 RGB

Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	grå

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Energieffektivitet, klasse	G
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	890593

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	1755 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	38,8 lm/W
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig inngangseffekt	50 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	72000
Beregnet 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	72000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	72000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	72000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000

Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 25 °C	72000
Beregnet 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 80 % lumenvedlikehold ved 50 °C	72000
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51400
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 25 °C	51400
Beregnet 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51400
Rapportert 90 % lumenvedlikehold ved 50 °C	51400

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829138833399
Produktnavn for bestilling	BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 GR
EAN/UPC – produkt	8718291388333
Bestillingskode	123-000155-04
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	2
SAP-materialer	912400133535
Nettovekt (stykk)	4,146 kg
Katalognummer	123-000155-04
Katalognummerbeskrivelse	ColorBlast Powercore gen4, RGB, 100 – 277 VAC, 10° Native (no spread lens), Gray Housing, UL/CE/CQC



Målskisse



BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 GR

ColorBlast Powercore gen4 RGB

