



# ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

## ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

A ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA a LED-alapú világítástechnológia és vezérelhetőség minden előnyét egy kompakt, kifejezetten a nagyméretű installációk igényeire tervezett lámpatestben egyesíti. Az új 4 csatornán történő vezérlésnek köszönhetően a piros, kék és zöld LED-ek mellett a fehér (RGBW) vagy narancs (RGBA) színű LED-ekkel szebb pasztell, ill. melegebb színeket és jó minőségű fehér fényt egyaránt lehet kreálni - a hagyományos RGB megoldásokhoz képest. A 6°-os kollimátor lencsés megoldás magas minőségű fénysugarat hoz létre, amely a rendelkezésre álló másodlagos optikákkal tovább alakítható az adott projekthez.

### Termék adatok

| Általános információ      |                               | Kültéri optika típusa           |              |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| A fényforrások száma      | 100 [ 100 pcs]                | Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen         |
| Fényforráscsalád kódja    | LED-HB [ LED High Brightness] | WEEE jel                        | WEEE mark    |
| A fényforrás színe        | RGBW                          | Szög                            | 5°           |
| Cserélhető fényforrás     | Nem                           | Működtetés és elektronika       |              |
| Vezérlővel együtt         | Igen                          | Bemeneti feszültség             | 100 to 277 V |
| A lámpatest fényszóródása | 5°                            | Bemeneti frekvencia             | 50–60 Hz     |
| CE jelölés                | CE mark                       |                                 |              |
| UL jelölés                | UL mark                       |                                 |              |

## ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

|               |      |
|---------------|------|
| Szabályozható | Igen |
|---------------|------|

### Mechanika és tokozás

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ház anyaga                          | Alumínium          |
| Az optika anyaga                    | Glass              |
| Optika/lencse anyaga                | Üveg               |
| Optikai burkolat/lencse alakja      | Flat               |
| Optikai burkolat/lencse kidolgozása | Viztisztá          |
| Szín                                | Black and aluminum |

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| A LED-es világítótést kezdeti határfoka | 30,8 lm/W |
| Kezdeti bemeneti feszültség             | 270 W     |

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on | 100000 |
| (számított)                      |        |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on | 100000 |
| (számított)                      |        |

### Alkalmazási feltételek


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Teljes termékkód                    | 871829139024400                                                       |
| A termék megrendelési neve          | DCP776 RGBW 100-277V UL CE                                            |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291390244                                                         |
| Rendelési kód                       | 423-000014-00                                                         |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                     |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                                                     |
| SAP anyag                           | 912400133577                                                          |
| Nettó tömeg (darab)                 | 34,000 kg                                                             |
| Katalógusszám                       | 423-000014-00                                                         |
| A katalógusszám leírása             | ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5°<br>Native (no spread lens), UL/CE |



### Méretezett rajza



Reach

