



ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore RGBW / RGBA jest to nowa generacja, wysokowydajnych projektorów architektonicznych dedykowanych do iluminacji zewnętrznych. Jest on idealnie dopasowany do dynamicznego oświetlania zalewowego fasad wysokich budynków i innych struktur architektonicznych. Dzięki 4-kanłowemu systemowi RGBW lub RGBA możliwe jest uzyskanie większej liczby możliwych kombinacji kolorystycznych emitowanego światła, w tym pastele, a także wyższej jakości białe światło w porównaniu z konwencjonalnymi systemami RGB. Specjalnie zaprojektowany natywny 6° układ optyczny wykorzystujący wysokowydajne kolimatory pozwala na uzyskanie wysokiej jakości rozsyłu światła bez kompromisów w zakresie wydajności. Dodatkowe akcesoria umożliwiają dostosowywanie i zmianę rozsyłu światła, zapewniając elastyczność nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Liczba źródeł światła	100 [100 sztuk]	Zawiera zasilacz	tak
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	5°
Barwa źródła światła	RGBW	Znak CE	CE
Wymienne źródło światła	brak	Oznaczenie UL	UL
		Typ optyki zewnętrznej	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 5°

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Oznaczenie WEEE	WEEE mark
Kąt	A5

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Aluminium
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	BK-ALU

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
--------------------------	--

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowa skuteczność świetlna oprawy	30,8 lm/W
LED	

Moc znamionowa	270 W
----------------	-------

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829139024400
Nazwa produktu na zamówieniu	DCP776 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC - Produkt	8718291390244
Kod zamówienia	423-000014-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133577
SAP Net Weight (Piece)	34,000 kg
Numer katalogowy	423-000014-00
Catalog Number Description	ColorReach Powercore gen2, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Rysunki techniczne



Reach

ColorReach Powercore gen2 RGBW/RGBA

