



ColorReach Powercore gen2, RGBA, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGBA, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA är en högeffektiv strålkastare för dynamisk arkitektonisk utomhusbelysning, särskilt stora fasader och byggnader. Utföranden med separata LED-ljuskällor med fyra kanaler ger ett större antal möjliga färgkombinationer (inklusive pastellfärger) samt varmare toner och vitt ljus av högre kvalitet än konventionella RGB-system. Den skräddarsydda 6°kollimatoroptiken skapar en högkvalitativ ljuskägla utan att tumma på prestandan. Extra tillbehör ger ökad flexibilitet och låter dig anpassa belysningen även i de knivigaste användningsområden.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	100 [100 st]
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	RGBA
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	5°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL märke
Optiktyp utomhus	smalstrålande 5 graders vinkel
EU RoHS-kompatibel	Ja
WEEE-märkning	WEEE märkning
Vinkel	5°

Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

--	--

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Svart och aluminium

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt LED-ljusutbyte	30,8 lm/W
Initial ineffekt	270 W

--	--

