



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBW / RGBA jest to nowa generacja, wysokowydajnych projektorów architektonicznych dedykowanych do iluminacji zewnętrznych. Jest on idealnie dopasowany do dynamicznego oświetlania zalewowego fasad wysokich budynków i innych struktur architektonicznych. Dzięki 4-kanłowemu systemowi możliwa jest większa liczba możliwych kombinacji kolorystycznych emitowanego światła, w tym pastele, a także wyższej jakości białe światło w porównaniu z konwencjonalnymi systemami RGB. Specjalnie zaprojektowany natywny 6° układ optyczny wykorzystujący wysokowydajne kolimatory pozwala na uzyskanie wysokiej jakości rozsyłu światła bez kompromisów w zakresie wydajności. Dodatkowe akcesoria umożliwiają dostosowywanie i zmianę rozsyłu światła, zapewniając elastyczność nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

Dane produktu

Informacje ogólne		Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	
Barwa źródła światła	RGBW	Znak CE	CE
Wymienne źródło światła	brak	Oznaczenie UL	UL/cUL
Zawiera zasilacz	tak	Kąt	A0-30
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]		

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Kolor	BK

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na uderzy mech.	IK07 [IK07]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Moc znamionowa	135 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000


Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
--	--------

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829139028200
Nazwa produktu na zamówieniu	DCP403 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC - Produkt	8718291390282
Kod zamówienia	423-000015-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400133581
SAP Net Weight (Piecze)	23,400 kg
Numer katalogowy	423-000015-00
Catalog Number Description	ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Rysunki techniczne



Reach Compact

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

