



ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore RGBA/RGBW — наружный светильник премиум-класса для дальнего освещения с динамическим светом и изменением цвета для освещения высоких зданий, мостов и знаковых объектов. Этот компактный светильник обладает всеми преимуществами светодиодного освещения и управления, обеспечивает интенсивное, энергосберегающее освещение по приемлемой цене, открывая новые возможности для наружного освещения. Для светильников ColorReach Compact Powercore разработан широкий ассортимент аксессуаров, которые регулируют угол расхождения луча света для прожекторного и точечного освещения, омывающего освещения стен и скользящей подсветки. Кроме того, они оснащены эффективной и экономичной технологией Powercore и установлены в корпус из прочного литого алюминия. Также доступны собранные по заказу конфигурации с нестандартными каналами белых или цветных светодиодов для специальных областей применения.

Данные о продукции

Общая информация			
Цвет источника света	RGBW	Тип оптического плафона/линзы	GT [Tempered glass]
Сменный источник света	No	Распределение света светильника	5°
Драйвер в комплекте	Yes	Маркировка CE	CE mark
		Метка UL	UL and cUL mark


ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

Угол	0 to 30°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрyтие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Цвет	Black
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная входная мощность	135 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	100000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829139028200
Название продукта для заказа	DCP403 RGBW 100-277V UL CE
EAN/UPC — продукт	8718291390282
Код заказа	423-000015-00
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	912400133581
Вес нетто (шт.) SAP	23,400 kg
Номер по каталогу	423-000015-00
Номер по каталогу, описание	ColorReach Compact Powercore, RGBW, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Чертеж размеров



Reach Compact

ColorReach Compact Powercore RGBW/RGBA

