



ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2 réunit tous les avantages de l'éclairage et du contrôle offerts par les LED au sein d'un produit élégant, spécialement conçu pour les grandes installations telles que les gratte-ciels commerciaux, les casinos, les ponts, les jetées, les monuments publics ou les attractions de parcs à thème. Avec des niveaux de flux lumineux et de projection encore jamais atteints par des luminaires LED, le ColorReach Powercore gen2 ouvre des possibilités entièrement nouvelles pour l'illumination en extérieur. Des configurations sur mesure comportant des canaux personnalisés de LED blanches ou de couleur existent pour les applications spéciales.

Données du produit

Caractéristiques générales		Type d'optique - extérieur	Faisceau intensif 6°
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Caractéristiques électriques	
Température de couleur	RGB	Tension d'entrée	100 à 277 V
Source lumineuse de substitution	Non	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Faisceau du luminaire	5°	avec gradation	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	70000 h		


ColorReach Powercore gen2

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Couleur	Noir et Aluminium
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	8937 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	30,8 lm/W
Puissance initiale absorbée	290 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000


Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829139000800
Nom du produit de la commande	DCP776 RGB CO 100-277V UL CE
Code barre produit	8718291390008
Code de commande	123-000153-02
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	912400133609
Poids net (pièce)	33,800 kg
Code catalogue	123-000153-02
Description du code catalogue	ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Schéma dimensionnel



Reach



Reach

