



ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

A ColorReach Powercore gen2 a LED-alapú világítástechnológia és vezérelhetőség minden előnyét egy elegáns, kifejezetten a nagyméretű installációk – például felhőkarcolók, kaszinók, hidak, kikötők, emlékművek és parkok – igényeire tervezett lámpatestben egyesíti. Korábban LED-es rendszerben még soha el nem ért fénykibocsátásával a ColorReach Powercore gen2 teljesen új lehetőségeket tár fel a kültéri világításban. A különleges alkalmazási területekhez fehér vagy színes csatornákat tartalmazó, egyedi konfigurációk is kaphatók.

Termék adatok

Általános információ		Kültéri optika típusa	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Narrow beam angle 6°	
A fényforrás színe	RGB	Működtetés és elektronika	
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A lámpatest fényszóródása	5°	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Szabályozható	Igen
CE jelölés	CE mark	Mechanika és tokozás	
UL jelölés	UL and cUL mark	Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	70000 h	Az optika anyaga	Glass

ColorReach Powercore gen2

Optika/lencse anyaga	Üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisza
Szín	Black and aluminum

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	8937 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	30,8 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	290 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok


Teljes termék kód	871829139000800
A termék megrendelési neve	DCP776 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC - termék	8718291390008
Rendelési kód	123-000153-02
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	912400133609
Nettó tömeg (darab)	33,800 kg
Katalógusszám	123-000153-02
A katalógusszám leírása	ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Méretezett rajza



Reach



Reach

