



ColorReach Powercore gen2

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Powercore er det første LED-armaturet som er kraftig nok til å gi store arkitektoniske fasader en strålende og dynamisk belysning. Alle fordelene med LED-belysning kombineres her i et elegant armatur som er spesialdesignet for store installasjoner som for eksempel høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter. Dette kraftige armaturet tar eksteriørbelysning til et nytt nivå med ekstremt høy lumeneffekt og uovertruffen lysprojeksjon. Kan også leveres med tilpassede konfigurasjoner med egendefinerte kanaler for hvitt eller farget LED-lys. Integrert Powercore-teknologi gir rask, effektiv og nøyaktig styring av strømtilførselen direkte fra nettspenningen, noe som gjør at det ikke er behov for ekstern strømforsyning. Bruk av standardkabling forenkler monteringen betydelig og bidrar til å redusere de totale kostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Levetid til 70 % lysytelse	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Utendørs optikktype	Narrow beam angle 6°
Lyskildefarge	RGB	Drift og elektrisk	
Lyskilde kan byttes ut	No	Inngangsspenning	100 to 277 V
Driver inkludert	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrålespredning fra armatur	5°		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		
CE-merke	CE mark		
UL-merke	UL and cUL mark		

ColorReach Powercore gen2

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Black and aluminum

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	8937 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	30,8 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	290 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
--	--------

Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
--	--------

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata


Fullstendig produktkode	871829139000800
Produktnavn for bestilling	DCP776 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC – produkt	8718291390008
Bestillingskode	123-000153-02
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	912400133609
Nettovekt (stykk)	33,800 kg
Katalognummer	123-000153-02
Katalognummerbeskrivelse	ColorReach Powercore gen2, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Målskisse



Reach



Reach

