



Color Reach Compact Powercore

ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE

A ColorReach Compact Powercore a LED-alapú világítástechnológia és vezérelhetőség minden előnyét egy kompakt, kifejezetten a nagyméretű installációk – például felhőkarcolók, kaszinók, hidak, kikötők, emlékművek és élményparkok – igényeire tervezett lámpatestben egyesíti. Korábban kompakt LED-es rendszerben még soha el nem ért fénykibocsátásával a ColorReach Compact Powercore intenzív, energiatakarékos teljesítményt nyújt ésszerű árak mellett, így a kültéri megvilágításban új lehetőségeket tár fel. A különleges alkalmazási területekhez fehér vagy színes egyedi konfigurációk is kaphatók.

Termék adatok

Általános információ	
A fényforrások száma	52 [52 pcs]
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	RGB
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSR [Power supply unit regulating]
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	FG [Sík üveg]
A lámpatest fényszóródása	5°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Gyúlékonysági jelzés	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Jótállási idő	5 év
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
WEEE jel	WEEE mark
Élettartam a kezdeti fényáram 70%-os csökkenéséig 25 °C-on	100000 h

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	100 to 277 V
---------------------	--------------

Color Reach Compact Powercore

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A vezérlőjel feszültsége	1-10 V DC

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víziszta
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütdésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	4658 lm
Kezdeti színvisszaadási index	82
Kezdeti bemeneti feszültség	130 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termék kód	871829139012100
A termék megrendelési neve	DCP403 RGB CO 100-277V UL CE
EAN/UPC - termék	8718291390121
Rendelési kód	123-000154-02
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	912400133610
Nettó tömeg (darab)	23,400 kg
Katalógusszám	123-000154-02
A katalógusszám leírása	ColorReach Compact Powercore, RGB, 5° Native (no spread lens), UL/CE



Méretezett rajza



Reach Compact

Color Reach Compact Powercore

