



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Translucent Lens

iColor Accent Compact, RGB, 609 mm (24 in), Translucent Lens

A lineáris iColor Accent Compact LED-es lámpatest kiválóan alkalmas hosszú színes fénysávok és színváltó fényeffektek létrehozására, továbbá nagyszabású vizuális, grafikus és más, komplex hatások megjelenítésére különféle építészeti, kereskedelmi és szórakoztatóipari alkalmazásokban. A lámpatestek Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakoznak a vezérlőhöz a PDS-400 48V EO egységen keresztül, így nem vonatkoznak rá a DMX adat- és címzési korlátozások. Kétféle optikával rendelhető: átlátszó a ragyogó megvilágításhoz, ill. egy áttetsző kivitel.

Termék adatok

Általános információ		Rázkódásállósági szabvány		Complies with ANSI C136.31, 3G
A fényforrás színe	RGB	Rázkódásállósági minősítés		Complies with ANSI C136.31, 3G
Optika/lencse típusa	PCT [Polikarbonát bura/ áttetsző szegély]	EPREL-regisztrációs szám		1081400
Technikai adatok		Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)		
Tengely menti fényerősség (candela)	40	Kezdeti bemeneti feszültség		16 W
Mechanika és tokozás		Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)		
Hossz	610 mm	50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)		60000
Szín	ALU	50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)		60000
Tanúsítvány és alkalmazási területek		70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)		60000
Energiatakarékosági osztály	G	70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)		60000


iColor Accent Compact

Termékadatok


Teljes termékkód	871829139181499
A termék megrendelési neve	BCS425 RGB FR ETH L610 PP19
EAN/UPC - termék	8718291391814
Rendelési kód	101-000200-01
Számláló – mennyiség csomagonként	1

Számláló – csomag külső dobozonként	9
SAP anyag	912400133772
Net Weight (Piece)	0.960 kg
Katalógusszám	101-000200-01

Méretezett rajza



BCS425 RGB FR ETH L610 PP19



BCS425 RGB FR ETH L610 PP19

