



iColor Accent Compact



iColor Accent Compact, RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens

iColor Accent Compact, RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens

A lineáris iColor Accent Compact LED-es lámpatest kiválóan alkalmas hosszú színes fénysávok és színváltó fényeffektek létrehozására, továbbá nagyszabású vizuális, grafikus és más, komplex hatások megjelenítésére különféle építészeti, kereskedelmi és szórakoztatóipari alkalmazásokban. A lámpatestek Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakoznak a vezérlőhöz a PDS-400 48V EO egységen keresztül, így nem vonatkoznak rá a DMX adat- és címzési korlátozások. Kétféle optikával rendelhető: átlátszó a ragyogó megvilágításhoz, ill. egy áttetsző kivitel.

Termék adatok

Általános információ		Rázkódásállósági szabvány	
A fényforrás színe	RGB	Complies with ANSI C136.31, 3G	
Optika/lencse típusa	PCT [Polikarbonát bura/ áttetsző szegély]	Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
		EPREL-regisztrációs szám	1081401
Technikai adatok		Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Tengely menti fényerősség (candela)	80	Kezdeti bemeneti feszültség	28 W
Mechanika és tokozás		Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Hossz	1220 mm	50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
Szín	ALU	50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
		70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
		70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
Tanúsítvány és alkalmazási területek			
Energiatakarékosági osztály	G		


iColor Accent Compact

Termékadatok


Teljes termékkód	871829139182199
A termék megrendelési neve	BCS425 RGB FR ETH L1220 PP19
EAN/UPC - termék	8718291391821
Rendelési kód	101-000200-02
Számláló – mennyiség csomagonként	1

Számláló – csomag külső dobozonként	9
SAP anyag	912400133773
Net Weight (Piece)	1,640 kg
Katalógusszám	101-000200-02

Méretezett rajza



BCS425 RGB FR ETH L1220 PP19



BCS425 RGB FR ETH L1220 PP19

